

Escali

AHF2



CE

REFRIGERATOR / FREEZER THERMOMETER

- » Verify safe operating temperatures with safe temperature zones indicators
- » Easy to read magnified face
- » Shatterproof lens
- » Suction cup or hanger mounting
- » Range: -40° to 80°F / -40° to 27°C

PROPER USE & CARE

- » For use inside refrigerators & freezers.
- » Use a damp cloth and mild soap to clean.
- » **Caution!** Do not subject the unit to extreme temperature change.
- » **Caution!** Do not use the thermometer over the operating temperature range.

TERMÓMETRO DE REFRIGERADOR / CONGELADOR

- » Temperaturas de operación muy seguras con indicadores de zonas de temperaturas seguros.
- » Dial de fácil lectura magnificado
- » Lente a prueba de rompimiento
- » Ventosa para montura con gancho
- » Rango: -40° a 80°F / -40° a 27°C

USO Y CUIDADO ADECUADO

- » Para uso dentro de refrigeradores y congeladores
- » Utilice un paño húmedo con jabón suave para limpiar.
- » **¡Precaución!** No someta la unidad a cambios de temperatura extremos.
- » **¡Precaución!** No utilice el termómetro sobre el rango de temperatura operativo.

THERMOMETRE REFRIGERATEUR / CONGELATEUR

- » Vérifier la bonne température de fonctionnement avec des zones indicatrices des températures de sécurité
- » Avant agrandi facile à lire
- » Verre incassable
- » Ventouse ou crochet pour suspension
- » Fourchette: -40° à 80°F / -40° à 27°C

UTILISATION ET ENTRETIEN

- » A utiliser à l'intérieur des réfrigérateurs & des congélateurs.
- » Utiliser un chiffon humide et du savon doux pour le nettoyage.
- » **Attention!** Ne pas soumettre l'appareil à des changements de température extrêmes.
- » **Attention!** Ne pas utiliser le thermomètre Au-delà de la fourchette de températures.

Escali Corp.

© Escali, Minneapolis, MN, USA. All rights reserved. Escali, the Escali logo and other Escali marks are owned by Escali and may be registered.

www.escali.com



Visit www.escali.com
for more details.

Escali model # AHF2



Made in China